



Förutsättningar / Lösning

I det här kontoret detekteras närvaron av en IR-detektor. Armaturerna har faspulsstyrning och belysningen kan tändas, dimmas och släckas med en återfjädrande tryckknapp. Dimringen sker genom att knappen hålls intryckt.

Exempel med automatisk tändning. Belysningen tänds/släcks och dimras via tryckknapp och vid utebliven närvaro släcks belysningen via IR-detektorn.



Kopplingsexempel med faspulskontroll



Inställning i PS-230:
Kontaktorbygel: Direct

Inställning i PD-231:
Mode bygel: Auto
Time: 5 min (ställbar 0-20 min)
Sens: Klockan 2
Light: Off

Produkt	Best. nr	E-nr
Närvaropaket PD-230	18500	13 060 73

* Närvaropaket PD-230 innehåller 1st PS-230 och 1st PD-231